



Givar-, ställdonsplintar PTIO 1,5/S/5 med dubbel signalgenomgång

2020-02-07 08:02 CET

## Smal givar-, ställdonsplint för snabb och säker installation

Med endast 3,5 mm montagebredd ger de nya [givar-, ställdonsplintarna PTIO 1,5/S](#) skapar kompakt format. För att hantera två signaler kompletteras nu programmet med PTIO 1,5/S/5 som har två signalgenomgångar per plint.

Varianter finns med integrerad PE-anslutning mot DIN-skena och plus- och minusmatning till respektive givare/ställdon sker med potentialbryggor som anpassas till rätt pottal efter behov.

För gemensam anslutning till potentialbryggorna kan en matningsplint

monteras till varje grupp av givar-, ställdonsplintar. På så sätt reduceras ledningsdragning och även grövre ledare kan kopplas in för att mata respektive grupp av givare eller ställdon.

PTIO sortimentet är försett med Push-in anslutning som gör montaget enkelt och säkert helt utan behov av verktyg.

För en bra identifiering av anslutna ledare kan alla nivåer märkas tydligt och de enhetliga systemtillbehören i systemet [CLIPLINE complete](#) passar även dessa plintar och minskar på så sätt logistikkostnaderna.

---

### **Världsledande nytänkare i mer än 90år.**

*På [Phoenix Contact](#) har vi levt efter filosofin "Inspiring Innovations" i mer än 90 år. Idag är vi ett världsledande företag med ett brett sortiment av komponenter för elektrisk anslutningsteknik och industriell automation. Våra kunder finns inom ett flertal olika verksamheter och deras gemensamma nämnare är behovet av högteknologiska och innovativa kvalitetsprodukter. Med 15 000 medarbetare, 50 dotterbolag och 30 samarbetspartners världen över tar vi oss ofta an problem som ingen annan kunnat lösa.*

### **Kontaktpersoner**



#### **Jenny Myrbäck**

Presskontakt

Marknadskoordinator

Koordinering av mässor, pressmaterial, tryckt material, webb, övrigt promotion material mm

[jmyrbaeck@phoenixcontact.com](mailto:jmyrbaeck@phoenixcontact.com)

08-6086472

08-6086400